

A background image showing a man with glasses and a red shirt working on a piece of industrial machinery. The machinery is metallic and has various components, including a vertical shaft and a horizontal arm.

# 尖端的真空设备 凯旭产品选型手册

姓名:陈强

微信:kaixuvac

电话:132-6865-5599

邮箱:chenqiang@kaixuvac.cn

网址:www.kaixuvac.com

地址:东莞市寮步镇寮步坑口振兴四巷3号

营业联系



# Plus 干式涡旋泵



涡旋泵由两个相互啮合的螺旋构造组成。一个涡旋构造以偏心方式安装到另一个上，并在相对于固定涡旋的轨道路径中移动。这会产生月牙形体积，这些体积从涡旋构造的外部被驱使到内部，从而抽吸气体。

标准 SCROLLVAC plus 型号适用于常规应用需求。

SCROLLVAC C plus 机型用于更严苛的应用：需要认真考虑腐蚀导致的内部零件潜在劣化。

SCROLLVAC C plus 型号可结合合适的吹扫气流，针对腐蚀性溶剂和化学品进行配置。它们配有：

耐化学品的防反阀和气镇阀

不锈钢进气和排气接口法兰

如果您需要升级标准机型，可使用转换套件。对于气体回收或循环等特定应用，我们提供无气镇阀的版本，以降低意外泄漏的可能性。

三相电机型不含有源电子元件，适合辐射环境应用。

## 产品特点

### 灵活


我们了解，在为您的应用选择正确的干式真空解决方案时，灵活性和选择是必不可少的。凭借用于特殊应用的单相和三相变体和版本，您一定会找到适合您的 SCROLLVAC plus 系列成员。

### 强大

SCROLLVAC plus 旨在在最苛刻的应用中保持性能和可靠性。由于轴承与泵送机构完全分离，您可以确保真空封套内的零污染以及出色的蒸汽处理能力。

### 可靠

SCROLLVAC plus 设计用于广泛的应用，从一般实验室、轻工业和研究到更具侵略性的化学应用，使选择合适的干式真空泵变得容易。



# 技术数据

真空数据	7 plus	10 plus	15 plus	18 plus
峰值抽速 (m3h1)	6.1	10.6	14.5	20
极限真空(mabr)	0.02	0.009	0.009	0.03
进气排气口法兰	KF25	KF25	KF25	KF25
噪音 (db)	55	55	55	55
电机功率 (W)	260	280	300	260
重量 (KG)	26	25	26	25
外型尺寸 (mm)	432*312*298	432*312*298	432*312*298	432*312*298

- 1、测量的是全压力
- 2、如需获取更多详细资料请联系技术支持
- 3、技术电话：陈强 132-6865-5599



# 24小时为客户提供服务

高效率

高品质

高服务

除了拥有出色的性能、效率及实用性的真空设备，我们也可以提供精湛的服务和支持。无论是在我们的服务中心还是您的现场，我们均可为多个品牌和应用提供服务。可以快速响应您的需求，就算是不间断工艺，也可让您安心生产。

In addition to vacuum equipment with excellent performance, efficiency, and practicality, we can also provide exquisite servicesService and support. Whether in our service center or on your site, we can serve multiple brands and applicationsProvide services. We can quickly respond to your needs, even with uninterrupted processes, allowing you to produce with peace of mind.

## 你想了解更多吗？

请直接联系我们！

电话：132-6865-5599

邮箱：chenqiang@kaixuvac.cn



在线客服



营业联系